

**C+P**

## Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 500 mm, 4 x2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement Piètement, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 269675

Classic+



### Armoire vestiaire à deux niveaux





- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 500 mm
- 4 x2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs

- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement Piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021
type d'armoire	Armoire vestiaire	équipement armoire	Tringle, crochet
compartiments	4 pièce	tringle à vêtements	oui
à deux niveaux	oui	Nombre de patères	3 pièce
hauteur	2120 mm	type de banc	sans
largeur	1200 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur	500 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
largeur de compartiment	300 mm	Butée de porte	à droite
nombre de casiers	8 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
soubassement	Piètement	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
hauteur du châssis	420 mm	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
matériau	acier	installation	paroi
matériau de finition	soudé	livraison	livré monté
stabilité / raidissement / renfo	Pliages, entretoises	garantie	10 années
couleur du corps	gris anthracite // RAL7016	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Amortissement de porte	oui
surface de corps	thermolaqué	Poids	73,4 kg
surface de face avant	thermolaqué		

## Accessoires

257482		tablette porte-chaussures, pour armoire vestiaires, hauteur x largeur x profondeur 8 x 298 x 465 mm, en plastique, coloris noir
271444		porte-cartes de visite, hauteur x largeur 26 x 76 mm, face arrière autocollante, en plastique en noir
271468		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm,

		hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271475		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
271476		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272038		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier
272040		porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique