

VARIOfit **chariot-armoire**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1045 x 685 mm, 4 parois en tôle pleine, parois avec revêtement en zinc anti-corrosion, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 401866



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot-armoire **avec parois en tôle d'acier galvanisé**


chariot-armoire

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1045 x 685 mm
- hauteur x longueur x largeur 1810 x 1115 x 810 mm
- 4 parois en tôle pleine
- parois avec revêtement en zinc anti-corrosion
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau	acier	pneumatique	TPE
charge	500 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1045 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	685 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
hauteur	1810 mm	conducteur d'électricité	non
longueur	1115 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	810 mm	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de cloison	panneau en tôle pleine	garantie	12 années
surface de paroi	galvanisé	Poids	107 kg
rehausses	4 parois en tôle pleine		

Accessoires

401870		tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1045 x 685 mm, en bois avec finition hêtre
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
551220		caisse en carton ondulé, en caisse carton en marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 600 x 400 mm