

## Información sobre productos

**09 01 240**

### Alicate universal de fuerza "Lineman"

Modelo americano

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Gran multiplicación para un corte fácil
- Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales convencionales, gracias al efecto palanca optimizado
- Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
- Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo contacto con la mano y trabajar sin cansarse
- Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente
- Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar y presionar con fuerza
- Para cortar alambre blando y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

#### Información general

Núm. de artículo	09 01 240
EAN	4003773064992
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	435 g
Dimensiones	240 x 55 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




Zona de agarre por debajo de la articulación para apalancar con fuerza.



Filos largos para cortar cables planos.



09 11/12 240: Dispositivo de ayuda para insertar cables en la ranura de la articulación.



Superficie de agarre con dentadura cruzada para agarrar y tirar fuertemente en la construcción de vallas.



09 11/12 240: Dispositivo mandril universal de crimpado debajo de la articulación.