

Produktinformation

14 25 160

Abisolier-Seitenschneider



- Mit langer Schneide
- Hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk
- Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
- Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm²
- Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	14 25 160
EAN	4003773028697
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	224 g
Abmessungen	160 x 55 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

