

Produktinformation

30 13 160

Langbeckzange

DIN ISO 5745

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, flache Backen
- Greifflächen gezahnt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	30 13 160
EAN	4003773043485
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	118 g
Abmessungen	160 x 51 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	5,0 mm
Backenlänge (L3)	46,5 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten