

Productinformatie

48 11 J2

Precisie-borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 C



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Rechte punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	48 11 J2
EAN	4003773048534
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	175 g
Afmetingen	180 x 46 x 13 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen