

fetra tafelwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van staal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118808



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens

Draagvermogen 600 kg

tafelwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | schuifbeugel | 1 stuks |
| type wagen | etagewagen | in-/uitklapbaar | nee |
| draagvermogen | 600 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 1200 mm | banden | TPE |
| breedte laadvlak | 800 mm | wiel-ø | 200 mm |
| etages aantal | 2 stuks | wiellager | groefkogellager |
| materiaal etage(s) | staal | wielstand | rechthoekig |
| draagvermogen etage | 200 kg | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| etage-inrichting | recht | oppervlak | m. poedercoating |
| hoogte | 900 mm | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| materiaal | staal | norm | EN 1757-3 (rem) |
| euronorm | nee | garantie | 10 jaar |
| constructies | geen | gewicht | 78 kg |
| elektrisch geleidend | nee | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 147905 |  | wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 225603 |  | anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 1260 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm |
| 225609 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225611 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225613 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225614 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225615 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225621 |  | pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 800 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 309745 |  | wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |