

## Rollcart duwbeugelwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 800 x 500 mm,  
platform van hout, opbouw  
duwbeugel, onderstel in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 139246



## Rollcart Duwbeugelwagen

duwbeugelwagen

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- laadhoogte 190 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 900 x 500 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met massief rubber-banden
- rem conform EN 1757-3

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	platformwagen	banden	massief rubber
type platformwagen	duwbeugelwagen	wiellager	wiellager
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laadhoogte	190 mm	wiel-ø	125 mm

lengte laadvlak	800 mm	wielstand	rechthoekig
breedte laadvlak	500 mm	hoogte	900 mm
materiaal platform	hout	lengte	900 mm
constructies	duwbeugel	breedte	500 mm
nestbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	15 kg