

Schake greppelbrug

lengte x breedte 2700 x 1000 mm,
draagvermogen 150 kg/m², trede
van zuiver hout met antisliplaag,
weerbestendig geïmpregneerd

Artikelnummer: 150126



Schake Greppelbrug met buisstalen leuning

greppelbrug

- geschikt voor buiten
- lengte x breedte 2700 x 1000 mm
- draagvermogen 150 kg/m²
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- trede van zuiver hout met antisliplaag, weerbestendig geïmpregneerd
- uitgerust met oprijplaat en uitneembare zijleuningen
- Voldoet aan de voorschriften van ZTV-SA



Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	verzinkt
	afzetsysteem	materiaal voetplaat	zuiver hout
plaats van toepassing	buiten	oppervlak trede	antislip, geïmpregneerd
	lengte	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, uitneembare zijleuningen
	2700 mm		

breedte	1000 mm	norm	voorschriften uit ZTV-SA
draagvermogen	150 kg/m ²	gewicht	72,64 kg
materiaal onderstel	staal		

Dit past ook bij ...

527154



Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond

529543



afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit