

draaistapelbak

hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm, inhoud 50 l, van polypropyleen in grijs, wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 187309

Draaistapelbak

Voor optimale benutting van het magazijnoppervlak

draaistapelbak


- hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm
- inhoud 50 l
- belasting 100 kg
- van polypropyleen in grijs
- wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Nestbaar door 180°-draaiing
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C
- 5 jaar garantie

Technische details



| | | | |
|----------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| baktype | stapelbak | wandconstructie | gesloten |
| euronorm | ja | vloerconstructie | gesloten |
| inhoud | 50 l | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| hoogte | 300 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| lengte | 600 mm | geschikt voor rollenbanen | ja |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------------------------|--|
| breedte | 400 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| last | 100 kg | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +90 °C |
| materiaal | polypropyleen | draaginstallatie | draaggrepen |
| recyclebaar | ja | kleur | grijs |
| stapelbaar | ja | garantie | 5 jaar |
| nestbaar | ja | gewicht | 4 kg |
| vouwbaar | nee | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 187386 |  | oplegdeksel, van Polystyreen, voor draaistapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, breedte x diepte 400 x 600 mm, in grijs |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |