

VARIOfit tafelwagen

draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 605 x 410 mm, etage(s) van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 202949



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tafelwagens

voor euronorm-bakken

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 605 x 410 mm
- etage(s) van hout
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	euronorm	ja
draagvermogen	250 kg	constructies	geen
lengte laadvlak	605 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	410 mm	in-/uitklapbaar	nee

etages aantal	2 stuks	banden	TPE
materiaal etage(s)	hout	wiellager	kogellager
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
wagen uitrusting	excl. uitrusting	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	600 mm	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	18,45 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat