

PAVOY

armoire universelle

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 205225



PAVOY Armoire à portes vitrées Basis

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- vitre en verre acrylique
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte vitrée	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	17 mm
profondeur	500 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	10 années
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	66 kg

Accessoires

205235



tablette en acier pour armoire universelle, pour armoire hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, force 80 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Cela s'adapte aussi ...

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

146387



cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique