


Vetter garderobe voor aanslagmiddel AG2000KF

hoogte x breedte x diepte 1934 x 1890 x 900 mm, 12 dubbele haak, draagvermogen 1000 kg, per haak max. 75 kg, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 213794

Vetter Garderobe voor aanslagmiddel AG2000KF






garderobe voor aanslagmiddel

- hoogte x breedte x diepte 1934 x 1890 x 900 mm
- 12 dubbele haak
- draagvermogen 1000 kg, per haak max. 75 kg
- van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	diepte	900 mm
aanslagmiddel	garderobe voor aanslagmiddel	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
draagvermogen	1000 kg	materiaal	staal
draagvermogen per haak	75 kg	oppervlak	gelakt
haken aantal	12 stuks	kleur	lichtgrijs // RAL7035
haaktype	dubbele haak	levering	gedemonteerd
hoogte	1934 mm	gewicht	95 kg
breedte	1890 mm		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm