

hofs stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

geschikt voor aquatoxische en
bijtende stoffen, hoogte x breedte x
diepte 2000 x 1060 x 635 mm, 4
niveaus met opvanglegborden,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand, staander
van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228411



hofs
REGALSYSTEME



hofs Stelling voor gevaarlijke stoffen

Basisveld

stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 635 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 4 niveaus met opvanglegborden
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met rand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd



- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / niveaus uitrusting	rand
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	materiaal standaard	staal
geschikt voor gevaarlijke stof	aquatoxische en bijtende stoffen	materiaal vloer	staal
geschikt voor (product/materiaal)	kleinemballage	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1060 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	635 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	200 kg	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
veldlast	1200 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	58,512 kg
legbord-/niveautype	opvanglegborden		

Gerelateerde Producten

228407		stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld, geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, 4 niveaus met opvanglegborden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228415		opvanglegborden voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1000 x 600 mm, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit