

MUNK

Verrijdbaar werkbordes

FlexxLift EX 2.2

Voor een werkhoogte tot ca. 4,2 m, platform breedte x diepte 644 x 850 mm, steigerhoogte 1960 mm, breedte x diepte 740 x 1400 mm, Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen, platformconstructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating, staalsteiger met slag- en krasvaste poedercoating in geel



Artikelnummer: 273521



Verrijdbaar werkbordes

- geschikt voor werk op hoogte
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,2 m
- platform breedte x diepte 644 x 850 mm
- 1 platform(s), zonder doorgangsluik
- steigerhoogte 1960 mm, breedte x diepte 740 x 1400 mm
- platformhoogte uitgeschoven 2200 mm
- Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- uitgerust met draaideur
- frame handmatig in hoogte verstelbaar
- bediening heffing handmatig via vliegwielslinger
- met 2 zwenk- en 2 bokwielen, vorkslaffen
- 2 zwenkwielen met rem









- gebruik eenzijdig
- platformconstructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- staalsteiger met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- belastbaar tot 150 kg
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- gewicht 305 kg

Technische details

stijgtechniek	werkkooi	diepte	1400 mm
steigertype	werkbordes	doorgangen	geen
geschikt voor (gebruik)	voor werk op hoogte	belastbaar tot	150 kg
plaats van toepassing	binnen	steiger uitrusting	draaideur
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
materiaal steiger	staal	balustrade	ja
materiaal platform	staal	steiger functie	in hoogte verstelbaar
oppervlak	m. poedercoating	gebruik	eenzijdig
hoogte steiger	1960 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	4,2 m	verrijdbaar	ja
breedte platform	644 mm	onderbouw	2 zwenk-/2 bokwielen, vorkloffen
diepte platform	850 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
hoogte uitgeschoven	2200 mm	explosiebeschermd	ja
platforms aantal	1	kleur	geel
bediening heffing	handmatig	levering	voorgemonteerd
breedte	740 mm	gewicht	305 kg

Dit past ook bij ...

141349		gereedschapskoffer, hoogte x breedte x diepte 130 x 360 x 315 mm, gereedschapshouder, verdelers, van aluminium
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
227865		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag

