

hoekelement vloerrooster

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren



Artikelnummer: 449336



hoekelement vloerrooster





- geschikt voor natte en droge ruimtes
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm
- Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	25 mm
	vloerbedekking	lengte	110 mm
	confectionering	breedte	110 mm
	module	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	natte en droge ruimtes	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	hogedruk polyethyleen	bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en

		zuren
oppervlak vloerbedekking	opengewerkt	gewicht 0,4 kg
kleur	roodbruin	

Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw