

hoekelement vloerrooster

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren



Artikelnummer: 449336



hoekelement vloerrooster





- geschikt voor natte en droge ruimtes
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm
- van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren

Technische details

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--|
| uitrusting werkplaats | vloerbedekking | hoogte | 25 mm |
| | vloerbedekking | lengte | 110 mm |
| | confectionering | breedte | 110 mm |
| | module | elektrisch geleidend | nee |
| geschikt voor (branches) | natte en droge ruimtes | moeilijk ontvlambaar | nee |
| materiaal loopvlak | hogedruk polyethyleen | bestendigheid | tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en |

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | zuren |
| oppervlak vloerbedekking | opengewerkt | gewicht 0,4 kg |
| kleur | roodbruin | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 504400 |  | pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 527157 |  | handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel |
| 528713 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw |