

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 1600 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 250 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 502872

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 1600 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 250 x 75 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 82 x 30 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 14 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 75 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	315 mm
draagvermogen	1600 kg	naaflengte	82 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	30 mm
wiel-Ø	250 mm	wielbreedte	75 mm

materiaal velg	gietijzer	uitlading	75 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	175 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	140 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	140x105 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	14 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	17,04 kg

Gerelateerde Producten

502897		wiel, draagvermogen 1600 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 250 x 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 82 x 30 mm, velg van gietijzer
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken