

Treston etagewagen

draagvermogen 300 kg, Met 4 etage(s), in hoogte verstelbaar, laadvlak lengte x breedte 1000 x 530 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7045 telegrijs, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 526689



Treston Etagewagen met 4 verstelbare etages

etagewagen

- draagvermogen 300 kg
- Met 4 etage(s), in hoogte verstelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 530 mm
- hoogte x lengte x breedte 1535 x 1100 x 635 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met beschermrand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7045 telegrijs
- constructie van staal (gelast)
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	euronorm	nee
draagvermogen	300 kg	constructies	geen
lengte laadvlak	1000 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	530 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	4 stuks	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
materiaal etage(s)	hout	banden	massief rubber
draagvermogen etage	50 kg	diameter wiel	125 mm
etage(s) uitrusting	beschermerand	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
etage(s) functie	in hoogte verstelbaar	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	1535 mm	kleur	telegrijs // RAL7045
lengte	1100 mm	garantie	5 jaar
breedte	635 mm	gewicht	38,4 kg
materiaal	staal		