

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 120 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 530451

Chariot à plateaux en acier inoxydable

2 plateaux

chariot à plateaux en acier inoxydable





- force 120 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- hauteur x longueur x largeur 950 x 700 x 500 mm
- 4 roulettes pivotantes, 4 galets protecteurs, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- 2 roulettes pivotantes avec freins, inoxydable
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	125 mm
type de chariot	chariot à étagères	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier inoxydable	conducteur d'électricité	non
charge	120 kg	alignement de niveaux	droit

longueur de plateau	600 mm	hauteur	950 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	700 mm
nombre de plateaux	2 pièce	largeur	500 mm
Hauteur entre deux plateaux	585 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	acier inoxydable	rehausse	aucune
équipement de plateforme	rebord antichute	rabattable	non
exécution de plateforme	insonorisé	Équipement des roues	inoxydable
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes // 4 galets protecteurs	disposition des roues	rectangulaire
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	11 kg

Cela s'adapte aussi ...

369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 555 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc