

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714663



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	108 mm
draagvermogen	50 kg	naaflengte	39 mm

banden	massief rubber	naafboorgat	12 mm
wiel-ø	80 mm	wielbreedte	25 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	32 mm
wiellager	glijlager	loopvlak eigenschap	niet-strepend
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	gat achterkant ø	12,2 mm
bevestigingselement	ruggat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
ruggat	12,2 mm	gewicht	0,45 kg
materiaal behuizing	staal		

## Gerelateerde Producten

714776		wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken