

## fetra rongenwagen MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 700 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
zijsteunen, constructie van staal met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5007 briljantblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 906937

## fetra Rongenwagen MULTIVARIO

### Draagvermogen 600 kg

rongenwagen







- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouw 4 zijsteunen
- rongen zijn ingestoken en vastgeschroefd
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type wagen	platformwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type platformwagen	rongenwagen	euronorm	nee

draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	270 mm	borgrand	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	700 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
constructies	4 zijsteunen	wielstand	rechthoekig
hoogte constructies	640 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies functie	rongen zijn ingestoken en vastgeschroefd	garantie	10 jaar
nestbaar	nee	gewicht	32 kg
materiaal onderstel	staal		

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119604		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm