

HL-L6400DWTT

Professioneller Laserdrucker mit hohem Papiervorrat

Integrierte BSI-Schnittstelle
zur Programmierung
kundenspezifischer Lösungen

Mehr Sicherheit für hohe
Druckvolumen mit dem PRINT
AirBag für 750.000 Seiten

Implementierbar in die Brother
PrintSmart Wartungs- und Seitenpreis-
konzepte sowie auch in
Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte

Professionelles
Papiermanagement



Professionelle Ausstattungsmerkmale:

NFC-Kartenleser

Eingebauter NFC-Kartenleser
zur sicheren Authentifizierung
in sensiblen Arbeitsumfeldern

Profi-Papiermanagement

Mit drei 520 Blatt Papierkassetten
und der 50 Blatt MF-Zufuhr bietet der
HL-L6400DWTT eine hohe
Papierkapazität und Flexibilität im
Papiermanagement

Exklusiver Ultra-Jumbo-Toner

Sparen Sie Druckkosten mit dem optionalen
Ultra-Jumbo-Toner mit einer Reichweite von
bis zu 20.000 Seiten¹ und besonders
günstigen Seitenpreisen



Allgemein

Technologie	Elektrofotografischer Laserdrucker
Laserklasse	Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007)
Prozessor	Cortex-A9 800MHz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Minute
Druckgeschw. - duplex	Bis zu 24 Seiten/Minute (12 Blätter/Minute)
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Speicher	512 MB
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
LAN Schnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
WLAN Schnittstelle	IEEE 802.11b/g/n
Display	4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay
Zeit bis zum 1. Ausdruck	< 7,5 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus
Aufwärmzeit	< 4,7 Sekunden aus dem Schlafmodus
Druckersprachen	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Interne Schriften (PCL)	66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften
Interne Schriften (PS)	66 skalierbare Schriften
Interne Barcodes (PCL)	13

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1-Druck³	2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
Poster-Druck⁴	1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
Wasserzeichen-Druck⁴	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
Kopf- und Fußzeile⁴	Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)
Duplexdruck	Spart Papier durch den automatischen beidseitigen Druck
Manueller Duplexdruck⁴	Manueller beidseitiger Druck durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)
Broschürendruck⁴	Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format, indem Sie den automatischen oder manuellen Duplexdruck verwenden
Leisemodus	Reduziert die Lautstärke während des Drucks (verringert die Druckgeschwindigkeit)
Leere Seiten überspringen⁴	Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
Druckprofile³	Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung
Text in Schwarz ausdrucken⁴	Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus
Druckarchiv⁴	Speichert eine Kopie jedes Druckauftrags als PDF-Datei zu Archivierungszwecken
Mehrfachsatzdruck	Druckt automatisch Kopien eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten

Betriebssysteme

Windows® Macintosh⁵ Linux⁵	Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf http://support.brother.com
PostScript Universal Druckertreiber	Treiber für Windows® mit dem von jedem Brother Laserdrucker, der lokal oder im Netzwerk eingebunden ist und PostScript unterstutzt, gedruckt werden kann
PCL Treiber	Universal PCL5e Generic Treiber

NFC

Integrierter NFC-Kartenleser	Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten (zur Authentifizierung für Pull Print Lösungen) und zu Mobilgeräten (einfachere Verbindung zu iPrint&Scan)
Unterstützte Protokolle	MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/ DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/Lite-S
Optionalen, externen Kartenleser	Optionale Kartenleser können über den rückseitigen USB-Anschluss angebunden werden

Papiermanagement

Papierzufuhr²	Papierkassetten – 3 x 520 Blatt Multifunktionszufuhr – 50 Blatt
Papierablage²	250 Blatt face-down 10 Blatt face-up (gerader Papierweg) Optional: 4 x 100 Blatt Mailbox (max. 1)
Sensor Papierzufuhr	Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den Zufuhren vorhanden ist
Sensor Papierablage	Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn die Papierablage voll ist
PTS-Zertifikat	Ja

Druckmedien

Medienarten	Papierkassetten & Duplexdruck - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
Mediengewichte⁸	Papierkassetten – 60 bis 120 g/m ² Multifunktionszufuhr – 60 bis 200 g/m ² Duplex: 60 bis 105 g/m ²
Medienformate	Standard Papierkassette - A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal 2. + 3. Kassette - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm Duplex - A4

Netzwerk & Sicherheit

LAN	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP (IPv4 und IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP
IPv6 (standardmäßig deaktiviert)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP
LAN Sicherheit	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct™	Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router
WLAN Setup Support	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
WLAN Applikationen	Vertical Pairing
WLAN Sicherheit	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Print Log to Network⁴	Speichert alle Druckaktivitäten jedes einzelnen Benutzers dieses Druckers, inklusive des im Netzwerk verwendeten Benutzernamens und der Anzahl der gedruckten Seiten
E-Mail Benachrichtigungen	Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
E-Mail Berichte	Erhalten Sie regelmäßige Nutzungsberichte per E-Mail
Active Directory	Abrufen von gespeicherten Druckaufträgen mithilfe der Active Directory Authentifizierung
LDAP	Abrufen von gespeicherten Druckaufträgen mithilfe der Authentifizierung durch eine LDAP unterstützende Datenbank
Einstellsperre	Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)
Sicherer Druck³	Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)
Benutzersperre 3.0	Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk. Kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden.
IP-Filter	IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Netzwerkmanagement

Web based Management	PrintServer Management über Web Browser
BRAdmin Light^{4&5}	Setup & LAN Management Software
BRAdmin Professional 3^{4&5}	LAN/WAN Management Software
Treiberinstallations-Assistent^{4&5}	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)
Unattended Installer⁴	Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software
MSI Installer⁴	Modularer Installer, der über Active Directory® verteilt werden kann
b-guard	Professionelles Druckkostenmanagement von Brother (Zusätzlicher Erwerb erforderlich)

Brother Lösungen

BSI (Brother Solutions Interface)	Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen
--	---

Mobiles Drucken / Web Connect Drucken

iPrint&Scan (Android)	Drucken Sie direkt von einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Drucken Sie direkt von einem iPad, iPhone oder iPod
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Drucken Sie direkt von einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Drucken Sie direkt von einem Tablet, auf dem die Betriebssysteme Windows® 8 oder Windows RT laufen
Google Cloud Print 2.0⁶	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
Apple AirPrint	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
Mopria	Druck der gängigsten Dateiformate von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät
Android Print Service Plugin	Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
Cloud-Dienste⁶	Drucken Sie direkt von Box, DropBox, Google Drive™ & OneDrive

Verbrauchsmaterial & Zubehör

Toner im Lieferumfang	12.000 Seiten ¹
Standard-Toner	3.000 Seiten ¹ (TN-3430)
Jumbo-Toner	8.000 Seiten ¹ (TN-3480)
Super-Jumbo-Toner	12.000 Seiten ¹ (TN-3512)
Ultra-Jumbo-Toner	20.000 Seiten ¹ (TN-3520)
Trommel	50.000 Seiten (DR-3400)
Optionale Mailbox	4 x 100 Blatt Mailbox (MX-4000) – max. 1
Optionale Kartenleser-Halterung	CH-1000
Optionale Filterhalterung	FH-1005
Lieferumfang	HL-L6400DWTT, Tonerkassette, Trommel, Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen & Gewichte

Mit Karton (B x H x T)	497 x 607 x 492 mm – 22,4 kg
Ohne Karton (B x H x T)	400 x 552 x 396 mm – 21,2 kg

Druckvolumen

Optimales monatliches Druckvolumen	Durchschnittlich 10.000 Seiten
Maximales Druckvolumen⁷	150.000 Seiten (Monat)

Ökologie

Leistungsaufnahme	770 W im Druck (390 W im Leisemodus), 32 W in Bereitschaft, 7,3 W im Schlafmodus, 1,6 W im Tiefschlafmodus, 0,04 W ausgeschaltet
TEC Wert	2,379 kWh / Woche
Schalldruckpegel	54 dB im Druck, 50 dB im Leisemodus, 35 dB in Bereitschaft
Schalleistungspegel	6,92 B im Druck, 6,47 B im Leisemodus, 4,8 B in Bereitschaft
Energiesparmodus	Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht benutzt wird
Tonersparmodus	Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja

¹ Gemäß ISO/IEC 19752

² Errechnet mit 80g/m² Papier

³ nur Windows® & Mac®

⁴ nur Windows®

⁵ Optionaler kostenfreier Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶ Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷ Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt.

⁸ Bei Papiergewichten über 105 g/m² wird die Verwendung des geraden Papierwegs und des Leisemodus empfohlen