


23130-355 VARISTAR IP 20 BODENPLATTE FÜR SEITLICHE KABELDURCHFÜHRUNG, 1000D



PRODUKTbeschreibung

Das Bodenblech ist seitlich offen; die Öffnung kann mit einer Bürstenleiste (Schrankbreite 600 mm) oder zwei Bürstenleisten (Schrankbreite 800 mm) abgedeckt werden

Bodenblech ist vorne perforiert zur besseren Entwärmung

PRODUKTmerkmale

Produkttyp: Schrank/Schranksockel

Produktfamilie: Varistar

Typ: Bodenblech, Kabelkanäle

Farbe: Schwarzgrau

Farbecode: RAL 7021

Tiefe: 1000 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDetaiLS

Varistar Bodenblech für seitliche Kabeldurchführung für IP 20 und IP 55.

Bürstenleiste bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.