

# HSM SECURIO P36i - 3,9 mm



<b>Artikelnummer</b>	00000000001850121
<b>EAN</b>	4026631057653
<b>UN/SPSC</b>	44101603
<b>Anwendungsbereich</b>	Abteilung
<b>Schutzklasse (DIN 66399)</b>	gering
<b>Schnittbreite</b>	3.9 mm
<b>Schnittart</b>	Streifenschnitt
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399)</b>	P-2, O-2, T-2, E-2
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m<sup>2</sup></b>	34-36
<b>Schnittleistung in Blatt 70g/m<sup>2</sup></b>	40-42
<b>Schnittgut</b>	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

<b>Eingabebreite</b>	330 mm
<b>Behälter-/Auffangvolumen</b>	145 l
<b>Behälter-/Auffangvolumen in Blatt</b>	1305
<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	85 mm/s
<b>Leistungsaufnahme</b>	1000 W
<b>Spannung</b>	230 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Breite x Höhe x Tiefe</b>	580 x 1020 x 550 mm
<b>Gewicht</b>	64 kg
<b>Farbe</b>	weiß