

HANSA
 by styro

Lampe de bureau à LED Breeze

- l'intensité lumineuse est réglable en continu (10 ~ 100 %) via le bouton rotatif
- 3 températures de couleur au choix
- fonction mémoire
- arrêt automatique au bout de 90 sec.
- la tête de lampe est pivotante à +/- 80° et inclinable à 180°

- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E** • l'ampoule ne peut pas être changée
- la construction de la lampe ne permet pas de changer l'ampoule, un changement d'ampoule risquerait d'endommager la lampe
- puissance : 9 W
- consommation d'énergie pondérée : 9 kWh / 1000 h
- tension : 220-240 V CA, 50-60 Hz
- flux lumineux : 450 Lumen
- température de couleur : 3.000 - 5.800 Kelvin (blanc chaud - blanc lumière du jour)
- puissance d'éclairage max. : 870 Lux (mesuré à 40 cm, 4000 Kelvin)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- durée de vie : 30.000 heures
- fiche Euro

- portée max. : 680 mm
- hauteur max. : 440 mm
- socle : 137 x 186 mm
- tête de lampe : 43 x 343 mm
- longueur du câble : 1,3 m
- matériau : plastique ABS, aluminium




Lampe de bureau à LED Breeze, argent brossé



Lampe de bureau à LED Breeze, gris métallique



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED "Breeze"	socle	argent brossé	9 watts	3000-5800 K	220-240 V	E	41-5011.104	61000349
		gris métallique	9 watts	3000-5800 K	220-240 V	E	41-5011.103	61000348