

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 920 x 800 x 1170 mm, Inhalt 520 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 503487

Großbehälter

Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 920 x 800 x 1170 mm
- Inhalt 520 l
- Traglast 250 kg
- Rad Ø 100 mm
- Im Euromaß
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Lenkrollen
- Bereifung Vollgummi
- Mit Hubgeräten transportierbar
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	520 l	unterfahrbar	ja
Höhe	920 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Länge	800 mm	Rad-Ø	100 mm
Breite	1170 mm	Bereifung	Vollgummi

Material	Polyethylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Lebensmittelgeeignet	ja
recyclebar	ja	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Farbe	grau
Bodenkonstruktion	geschlossen	Mindestmenge	1
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar	Gewicht	30 kg
Traglast	250 kg		

Zubehör

100953		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 520 l Inhalt, Breite x Tiefe 1200 x 800 mm, in anthrazit
--------	---	---

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium