

hofs

Weitspannregal

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2320 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510449




hofs Weitspannregal

Grundregal

Weitspannregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2320 x 635 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 2250 x 600 mm
- 3 Ebene(n) mit Holzboden









- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Ausstattung | Verstärkung durch Unterzüge |
| Regaltyp | Weitspannregal | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Regalsystem | Stecksystem | Nutzung | einseitig |
| Regalfeld | Grundfeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Höhe | 2000 mm | Regal Ausstattung | Böden |
| Breite | 2320 mm | Ständer Ausstattung | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten |
| Tiefe | 635 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Fachlast | 350 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachbreite | 2250 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Feldlast | 1200 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachtiefe | 600 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Böden- / Ebenentyp | Holzboden | Gewicht | 114,8 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510447 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1520 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510450 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2270 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510452 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2520 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510519 |  | Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2250 x 600 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, aus Holz in Dekor natur |

| | | |
|--------|---|---|
| 992713 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2020 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |