

# M25

DECT Mobilteil



# M25



## Leistungsmerkmale

- TFT Farb-LCD
- Stand-by-Zeiten: Ca. 75 Stunden
- Gesprächszeit: Ca. 7 Stunden
- Konfigurierbare LED Anzeige
- Komfortable und intuitive Menüstruktur

Das M25 DECT-Mobilteil ist zum professionellen Einsatz bestimmt und bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis für ein belastbares, funktionsstarkes und qualitativ hochwertiges Gerät.

Das kompakte, zuverlässige und komfortable Gerät verwendet austauschbare und wieder aufladbare AAA-Akkus für bis zu 75 Std. Stand-By und 7 Std. Gesprächszeit.

Für den Bedienkomfort sorgt die innovative und moderne Benutzeroberfläche mit einer effektiven und intuitiven Navigation durch sämtliche Menüs.

Dieses Mobilteil lässt sich sowohl in einer Multizell-Lösung für nahtlose Gesprächsübergabe mit bis zu 40 M700 Basisstationen und 200 Mobilteilen als auch mit einer einzelnen M300 Basisstation mit bis zu 20 Mobilteilen betreiben.

## Hardware

- TFT Farb-LCD 1,44", 128 x 128 Pixels
- 3,5 mm Standardanschluss für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion
- Stand-By-Zeiten: Ca. 75 Stunden und Gesprächszeit: Ca. 7 Stunden
- 2 x AAA Akkus
- LED für wartende Nachrichten

## Firmware

### Features

- Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern)
- Telefonverzeichnis mit 50 Einträgen (M25)
- Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
- Unterstützung vieler Sprachen
- Kompatibel mit M300 und M700 Basisstation Drahtlose Software-Aktualisierung

### Telefonfunktion

- Anruferkennung
- Anklopfen
- Automatische Rufannahme
- Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
- Halten
- Makeln
- Gesprächs-Weiterleitung
- Anrufumleitung
- Konferenzschaltung
- Tastatursperre
- Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)

### Audio, DECT

- Codecs:
  - G722 (wideband)
  - G726
- Auswahl an Klingeltönen (M25)

## Spezifikation

### Benutzeroberfläche

- 21 Tasten inklusive Navigation (M25)
- Konfigurierbare LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand.
- Komfortable und intuitive Menüstruktur
- Lokalisierung (Sprache, Uhrzeit, Wählton)

### Sicherheit

- DECT Verschlüsselung

### Hardware Spezifikationen

- Maße: ca. 134 x 42 x 23 mm
- Eingangsspannung der Ladeschale: 5V
- Unterstützung für Hörgeräte (HAC)

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0° bis +40° C
- Nichtbetrieb: -10° bis +45° C
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)

### Im Lieferumfang enthalten

- M25 Mobilteil mit 2x AAA Akkus
- M25 Ladeschale mit fest verbundenem Netzteil
- Sicherheitshinweise
- Color: black
- Farbe: Schwarz
- Produktnummern
  - EU 00003987
  - US 00003988
  - AU 00004160

### Konformität

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Safety)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC part 15D, conducted & radiated
- FCC part 15B
- RSS213

**Produktnummern für kompatible Basisstationen**

- M700:           EU 00003928  
                  US 00003929
- M300 - erhältlich im M325-Bundle:  
                  EU 00003955  
                  US 00003954  
                  AU 00004161