

Kombi-Wandsteckdose - belgisch/französisches System



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1019
EAN	4024941010191
Produktgruppe	Kombinierte Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
	Mit 2 Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, Mit Klemmen 3x6 mm ² und anschlussfertig verdrahtet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,515 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941010191
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,515 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959827
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5,376 kg
Volumen	17.062,5 ccm



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17