



servocare  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

## Servocare T.E.N.S. / E.M.S. Kombigerät

Kompaktes T.E.N.S. und E.M.S. Gerät mit LCD Display und Bodymap-Guide für vielseitige Anwendungen in Schmerztherapie, Muskelstimulation und Massage. Das T.E.N.S./E.M.S. Kombigerät ist einfach in der A...

### Beschreibung zu Servocare T.E.N.S. / E.M.S. Kombigerät

Kompaktes T.E.N.S. und E.M.S. Gerät mit LCD Display und Bodymap-Guide für vielseitige Anwendungen in Schmerztherapie, Muskelstimulation und Massage. Das T.E.N.S./E.M.S. Kombigerät ist einfach in der Anwendung und vielseitig in seinen Funktionen. 30 unterschiedliche Programme für viele Bereiche der Elektro-Stimulation unterstützen den Anwender in seiner Therapie. Durch die voll digitale Steuerung und die Visualisierung der Therapieareale im Display, werden T.E.N.S.- und E.M.S.-Anwendungen zum Kinderspiel. Zusätzlich stehen dem Anwender zwei manuell anpassbare Programme zur Verfügung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- 2 Kanäle (2 oder 4 Elektroden gleichzeitig nutzbar)
- Integrierte Therapiezeit-Aufzeichnung
- Ermöglicht Training und Schmerztherapie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft
- 32 Therapieprogramme, davon zwei frei anpassbar
- Handliche Form und stabiles Gehäuse
- Tastatur mit Sperr-Funktion für die sichere Anwendung
- Betrieb über preiswerte AA Batterien (LR6) oder Akkus
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung mit ausführlicher Bedienungsanleitung
- Pausen-Funktion

Lieferumfang:

1 x Servocare T.E.N.S. / E.M.S. Gerät

4 x Elektroden, ca. 40 x 40 mm

2 x Elektrodenkabel

2 x AA-Batterien, 1,5 V Technische Daten:

Kanäle: 2 getrennt, 2 unabhängige Stromkreise

Stromform: biphasischer Rechteck Impuls

Puls-Dauer: 50 – 400  $\hat{=}$  s

Puls-Frequenz: 1 – 130 Hz

Therapie-Spannung: max. 65 Volt (bei 500 Ohm)

Therapie-Leistung: max. 130 mA (bei 500 Ohm)

Intensität: regelbar von 0 bis 60

Timer: einstellbar von 5 bis 90 Minuten

Betrieb bei: 0 °C – 40 °C bei 10 – 93 % relativer Luftfeuchte

Lagerung bei: -25 °C – 70 °C bei 8 – 93 % relativer Luftfeuchte

Stromversorgung: 2 x AA Batterien (LR6) oder Akkus

Gewicht: ca. 157 g (inkl. Batterien)

Abmessungen: 122 x 59 x 23 mm

---

<b>Type</b>	<b>VE</b>	<b>REF</b>
T.E.N.S./E.M.S.-Gerät	1 Stück	H5 3510