

ITT 1000W 235V-01X0

EAN 4008597173240– Artikelnr. 24317324

Elektrische Größen / electrical data

Leistungsaufnahme lamp power	(W)	1000
Bauspannung construction voltage	(V)	235
Strahlerstrom lamp current	(A)	4,26

Strahlungsphysikalische Größen / spectral data

Farbtemperatur colour temperature	(K)	2350
Mittlere Lebensdauer average rated life	(h)	5000


Betriebsbedingungen / operating conditions

Brennlage burning position	p 15
Max. Kolbentemperatur (Kolbenmitte) (°C) max. bulb temperature (bulb centre)	900
Max. Quetschungstemperatur (°C) max. pinch temperature	350

Bemerkung / notice

Die technischen Daten sind Nennwerte. Einzelexemplare können Abweichungen von bis zu 5% aufweisen.

The technical data given are nominal values. Variations up to 5% with single lamps are possible.



Abmessungen / geometric data

Gesamtlänge overall length	l (mm)	475
Kontaktmaß distance between electrical contacts	b (mm)	365±5
Rohrdurchmesser tube diameter	d (mm)	9,7
Leuchtkörperlänge lighted length	a (mm)	270±5
Sockel base		X ¹⁾
Kabellänge cable length	(mm)	ohne without
Kabelanschluß cable ending		ohne without
Kolbenoberfläche bulb finishing		klar clear

Anwendungen / applications

Elektronik, Erwärmung, Materialprüfung, Trocknung
Electronics, heating, materials testing, drying

Hinweise / advice

¹⁾ Metall-Laschen-Anschluss gemäß EN 60240-1.
Metal strip according to EN 60240-1.