



**ANSMANN Arbeitsleuchte Ball Light 360°**

- Extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 5000 Lumen
- Abstrahlwinkel von 360°, CRI >80
- LED-Farbtemperatur ca. 6500K
- Energieeffizienzklasse E
- Gummiertes Netzanschlußkabel 230V mit 5m Länge und IP44-Schuko-Stecker, einfaches Aufrollen am Gehäuse
- Integrierte AC-Steckdose (max. 3000W) & integrierter ausklappbarer Aufhängehaken
- Montage auch auf Stativ möglich
- Schutzart IP54, Schutzklasse IK08
- Farbige Faltschachtel

**INFORMATIONEN**

**Produktname**           Arbeitsleuchte Ball Light 360°  
**Artikelnummer**       1600-0480  
**EAN-Code**             4013674188833  
**Zolltarifnummer**     94054231000  
**Materialgruppe**       88  
**Lieferumfang**        Leuchte, Bedienungsanleitung

**Produkt**                             332,5 × 240 × 254 mm / 2345000 g  
**Verpackung + Produkt**       335 × 250 × 270 mm / 2848 g  
**Verpackungseinheit**         2 (560 × 355 × 280 mm)

