

**Sicherheits-Abgreifklemme**

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue

**Best.-Nr. SAK 6674 Ni / ..(Farbe)**



- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich ø 13 mm
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety crocodile clip**

- *insulated*
- *socket Ø 4 mm*
- *contact: crocodile jaws*

**Order No. SAK 6674 Ni / ..(colour)**

- *contact parts* **nickel-plated**
- *insulation* PA 6.6 (Polyamid)
- *grips up to* ø 13 mm
- **colours** see table



Ø 4 mm Sicherheit Ø 4 mm safety

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>SAK 6674 Ni / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	<b>SAK 6674 Ni / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb	colours	black, red, blue, yellow, green, green-yellow
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheitsbuchse	terminal	safety socket
Durchgangswiderstand	20 mΩ	transition resistance	20 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III	rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT III
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	20 A	rated current <sup>2)</sup>	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	operating temperature	from -25 °C to +80 °C

<sup>1)</sup>andere Farben auf Anfrage  
<sup>2)</sup>bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup>other colours on request  
<sup>2)</sup>at normal ambient temperatures