





LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar



- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.280 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 1.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.280 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 64 kWh/1000 h (32 kWh/1000 h & 2 x 16 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 cm - Säule: 3,5 x 5,3 cm
 Position Schalter: Säule

- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche, kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar.
- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8258602	weiß	4002390081115	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg
8258690	schwarz	4002390087247	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg
8258695	silber	4002390075077	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg