

BWFC-260KEIF

Multinorm Indoor Balleye Kamera



Beschreibung


BWFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) Tag/Nacht Balleye Kamera für den Innenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer, mit einer Reichweite bis zu 25m und einem Objektiv mit einer Festbrennweite mit 107° Sichtfeld (2.8 mm), ist die BURG-GUARD Kamera nicht nur bei aktiver Beleuchtung, sondern auch in verdunkelten Räumen gut einsetzbar. Bei einer FullHD Auflösung liefert das Modell flüssige 25 Bildern / Sekunde und ist somit optimal für Anwendungen in Parkebenen, Kellern, Notfall- Korridoren und für allgemeine Innenraum-Überwachungen geeignet.

- Das schlichte Design fügt sich in die gängigen Anwendungsszenarien gut ein
- Einfache Installation und Ausrichtung
- Hohe Übertragungreichweite durch AHD/CVI/TVI Technologie
- Geringer Stromverbrauch
- Kompakte Bauform

Produkt Spezifikationen

Modell / Model	BWFC-260KEIF
Kameratyp / Camera type	IR-Dome Kamera / <i>IR dome camera</i>
Installation / Installation	Innenbereich / <i>Indoor</i>
Videonorm / Video norm	Analog 960H (PAL / NTSC) / CVI / TVI / AHD
Bildsensor / Image sensor	1/2.8" 2.0 Megapixel prog. scan CMOS
Aktive Bildelemente / Effective pixel	1920(H)×1080(V)
Video Bild Rate <i>Video frame rate</i>	25/30fps@1080P (CVI / AHD / TVI) 25/30fps@960H (Analog)
Signal/Rauschabstand / SN ratio	> 65 dB
Objektiv / Lens	2.8 mm Zoomobjektiv / <i>2.8 mm vario. lens</i>
Blickwinkel / Angle of View	H: 107°; V: 56°; D: 127°
Lichtempfindlichkeit / Illumination	0.002 Lux, F1.6 (Color), 0lx IR on
Rauschunterdrückung / Noise reduction	2DNR / 3DNR
Weißabgleich / White balance	AWB
WDR (Digital Wide Dynamic Range)	HLC / BLC / TrueWDR 130dB
Videoausgang / Video output	1 BNC (umschaltbar / <i>switchable</i>)
Schutzart / Classification	-
OSD-Menü / OSD menu	Mehrere Sprachen / <i>Multilanguage</i>
IR- Reichweite / IR distance	Max. 25m Reichweite* / <i>Max. 25m range*</i>
Betriebsspannung / Voltage	=12 VDC ±30%
Leistungsaufnahme / Power consumption	Max.2,8 Watt (IR on)
Betriebstemperatur / Operating temperature	-30° bis / <i>to</i> +50° C
Lagertemperatur / Storage temperature	0° bis / <i>to</i> +50° C
Abmessungen / Dimensions	Φ97.1 mm × 93.0 mm
Gewicht / Weight	Ca.170 g
Gehäusefarbe / Housing color	Weiß / <i>White</i>
Kennzeichnung / Identifier	CE, ROHS
Empfohlenes Netzteil / Recommended power adapter	SNPS-12D2

Maße



Erhältliches Zubehör

<p>▶ 582008 / SNCA-MK-4531</p> 	<p>▶ 582088 / SNCA-MK-4531-E</p> 
<p>▶ 582060 / SNCA-MK-4532</p> 	<p>▶ 582055 / SNCA-PM-4661</p> 