

**bott**

## Schubladenschrank

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 400 x 525 x 525 mm, 3 Schublade(n), mit Normallastauszug, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Ebenen mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



**Artikelnummer: 124861**



## **bott Schubladenschrank cubio**

**stationär**

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 400 x 525 x 525 mm
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- mit Normallastauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- mit Einzelauszugssperre
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Ebenen mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035



Lichtgrau

## Technische Details

|                          |                   |                      |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank           | Auszug Schublade     | 100 %                |
| Schranktyp               | Schubladenschrank | Farbe Korpus         | lichtgrau // RAL7035 |
| Material                 | Stahlblech        | Farbe Front          | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe                     | 400 mm            | Oberfläche Korpus    | pulverbeschichtet    |
| Breite                   | 525 mm            | Oberfläche Front     | pulverbeschichtet    |
| Tiefe                    | 525 mm            | Auszugssperre        | Einzelauszugssperre  |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen        | Auszugsart           | Normallastauszug     |
| Schubladen Anzahl        | 3 Stück           | abschließbar         | ja                   |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/1x150 mm  | Schließsystem        | 5-Stift-Wechselkern  |
| Fronthöhe 75 mm          | 2 Stück           | Mitteltrennwand      | nein                 |
| Fronthöhe 150 mm         | 1 Stück           | Griff                | Griffleiste          |
| Schubladentraglast       | 75 kg             | fahrbar              | nein                 |
| Böden- / Ebenentyp       | Stahlboden        | Schubladeneinteilung | 2x 75 mm, 1x 150 mm  |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert     | Gewicht              | 33,6 kg              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)   |
| 125771 |  | Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)  |
| 125772 |  | 5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank  |
| 125773 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 525 x 525 mm                              |
| 125774 |  | Einzelschließung für Schublade, Für Schubladenschrank   |
| 126253 |  | Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126254 |  | Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz  |
| 126255 |  | Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau                       |
| 126256 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank  |
| 126258 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126259 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126260 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126261 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126262 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126263 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126264 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126265 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126272 |    | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 400 x 400 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 525 mm   |
| 126278 |   | Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 525 x 525 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 400 x 400 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot |
| 126291 |  | Mulden, 5 Mulden (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 10 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 525 x 525 mm   |