

Fliese Anti-Ermüdungsmatte Almelo

Stecksystem, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, Höhe x Länge x Breite 13 x 910 x 910 mm, Aus Gummi mit genoppter Oberfläche in schwarz



Artikelnummer: 235561








Fliese Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- Höhe x Länge x Breite 13 x 910 x 910 mm
- Aus Gummi mit genoppter Oberfläche in schwarz
- 300 x 300 mm Raster an der Unterseite für einfaches zuschneiden





Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Oberfläche Bodenbelag	genoppt
Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Farbe	schwarz
Konfektionierung	Stecksystem	Höhe	13 mm
Modul	Fliese	Länge	910 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Breite	910 mm
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	Unterseite mit 300 x300 mm Raster
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	ja
Material Lauffläche	Gummi	Gewicht	6 kg

Zubehör

235564		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich - mit Noppen für die glatte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, in schwarz
235565		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich - ohne Noppen für die genoppte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, in schwarz
235566		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich - mit Noppen für die glatte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, in gelb
235567		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich - ohne Noppen für die genoppte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, in gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft