

**Gedore**  
**GEDORE ITX 19 T50**  
**Schraubendrehereinsatz 1/2"**  
**TX T50**



Artikelnummer: 248104



12,5

1/2"



## Technische Details

Gesamtbreite [mm]	23 mm	VDE zertifiziert	nein
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]	8,83 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb	22,5 mm	Oberfläche	verchromt
Spitzenlänge	17 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	12,5 mm
1000 V isoliert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein

Schraubenmaß	M10	Norm	DIN 3120 - C 12,5   ISO 1174
Sicherung	Kugelfangrille	Gesamtlänge [mm]	56 mm
Abtriebsgröße TX (innen)	T50	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]	0,092 kg	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamthöhe [mm]	23 mm		