

PAVOY

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 528766



PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank
- links 4 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x100 mm/2x200 mm
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 80 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt

- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	20 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	80 %
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Höhe	915 mm	Griff	Griffleiste
Breite	1090 mm	Material Platte	Multiplex
Tiefe	600 mm	Farbe Platte	Buche
Stärke Platte	25 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	400 kg	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Material Verarbeitung	verschweißt
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Schrank	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten links	4 Schubladen	fahrbar	ja
Unterbauten rechts	1 Schrank	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Schubladen Anzahl	4 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/2x200 mm	Rad-Ø	160 mm
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	Gewicht	56 kg

Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100227		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100229		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100232		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber