

HSM SECURIO B35

1x5mm

HSM®



Artikelnummer	1924111	Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s
EAN Code	4026631044257	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7 F-3	Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	HS Level 6	Spannung	230 V
Schnittbreite	1,00 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	5,00 mm	Tiefe	525,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	5 Blatt	Breite	618,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	6 Blatt	Höhe	870,0 mm
Eingabebreite	400,0 mm	Gewicht	53,7 kg
Behälter-/Auffangvolumen	130,0 l	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.