

61-7000.02 - Summer



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 22.5 mm
Bauform flach

Front

Frontabmessung Ø 25 mm
Frontform rund
Frontkappe Farbe schwarz
Frontkappe Material Kunststoff

Allgemeine Attribute

Gewicht 0.015 kg
Betriebsspannung 10 ... 26 V DC

IP-Schutzart

Frontschutzart IP 40


Anschlussart

Anschluss Steck 2.0 x 0.5 mm

Funktion


Summer

Abmessungen




P = Steckanschluss 2.8 x 0.5 mm

Einbauöffnungen



Schaltschema



Hinweise

Weitere Angaben siehe «Technische Daten»