

Metallbohrer HSS-G


Für den Einsatz in Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl

Eisen

Graphit



Nickel

Messing

Holz

Einzelpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5201-QZ	1	34	12	2	5011402373437		III
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	5011402373451		III
DT5203-QZ	2	49	24	2	5011402373475		III
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	5011402373499		III
DT5205-QZ	3	61	33	2	5011402373512		III
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	5011402373536		III
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	5011402373574		III
DT5209-QZ	4	75	43	2	5011402373598		III
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	5011402373635		III
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	5011402373659		III
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	5011402373673		III
DT5214-QZ	5	86	52	1	5011402373697		III
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	5011402373710		III
DT5216-QZ	6	101	63	1	5011402373734		III
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	5011402373758		III
DT5218-QZ	7	109	69	1	5011402373772		III
DT5219-QZ	8	117	75	1	5011402373796		III
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	5011402373819		III
DT5221-QZ	9	125	81	1	5011402373833		III
DT5222-QZ	10	133	87	1	5011402373857		III
DT5224-QZ	11	142	94	1	5011402373895		III
DT5226-QZ	12	151	101	1	5011402373932		III
DT5227-QZ	13	151	101	1	5011402373956		III
DT5228-QZ	14	160	108	1	5011402373970		III
DT5229-QZ	15	169	114	1	5011402373994		III
DT5230-QZ	16	178	120	1	5011402374014		III

ANWENDUNGEN

- Für den Einsatz in legiertem und unlegiertem Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

PRODUKTMERKMALE

- Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit
- Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338
- Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff
- Durchmessertoleranz h8
- Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung
- Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft

Großpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5301-QZ	1	34	12	10	5011402383504		III
DT5311-QZ	2	49	24	10	5011402383603		III
DT5321-QZ	3	61	33	10	5011402383702		III
DT5332-QZ	4	75	43	10	5011402383818		III
DT5342-QZ	5	86	52	10	5011402383917		III
DT5352-QZ	6	93	57	10	5011402384013		III
DT5362-QZ	7	109	69	10	5011402384112		III
DT5372-QZ	8	117	75	10	5011402384211		III
DT5382-QZ	9	125	81	10	5011402384310		III
DT5392-QZ	10	133	87	10	5011402384419		III
DT5473-QZ	10.2	133	87	5	5035048081167		III
DT5393-QZ	10.5	133	87	10	5011402384426		III
DT5394-QZ	11	142	94	5	5011402384433		III
DT5396-QZ	12	151	101	5	5011402384457		III
DT5398-QZ	13	151	101	5	5011402384471		III

Sets

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoff-Kassette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402374137		III
DT5922-QZ	13-teiliges Set in Kunststoff-Kassette, 1,5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 mm	5011402374151		III
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metall-Kassette, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	5011402374175		III
DT5929-QZ	29 tlg. Metallkassette mit HSS-G DIN 338 Kobalt-Metalldrillern, 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5,5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	5035048077429		III