

# PD 2G 18.0-EC HD C

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus

Bestell-Nr. 515698

GTIN 4030293236219



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- + Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
- + Höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- + Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

## Lieferumfang

1 Gürtelclip 1 Handgriff 1 Bitgarage