

Artikelnummer: 151469

Kurzbeschreibung: EHA-veiligheidsrooster R11, 1200 mm, 10 m rol

Langbeschreibung: Industrierooster voor zwaar gebruik, 10 m rol: Industrieroosters voor zwaar gebruik. Materiaal: gerecycled polyetheen met hoogwaardig synthetisch rubber, bestand tegen vet, olie en de meeste chemicalia'«n. De industrieroosters zijn zwaar belastbaar en temperatuurbestendig van -20-° tot +60-° C.[ul] anti-slip volgens DIN 51130 (R11/V10) belastbaarheid: 1.800 kg/m2 dikte: 18 mm kleur: grijs[ul]

