


**GZ Złączka prosta z nakrętkami obrotowymi**

Końcówki obracalne EO ze stożkiem zewn. 24°, typu DKO



X1) O-ring OR

Szereg	D1 	T	D3	L1	L2	S1	Ciężar g/szt.	Kod zamawiania*	PN (bar) <sup>1)</sup>	
									CF	71
L <sup>3)</sup>	06	M 12x1.5	2.5	32	33	14	28	<b>GZ06L</b>	500	315
	08	M 14x1.5	4.0	32	33	17	41	<b>GZ08L</b>	500	315
	10	M 16x1.5	6.0	33	34	19	53	<b>GZ10L</b>	500	315
	12	M 18x1.5	8.0	33	34	22	71	<b>GZ12L</b>	400	315
	15	M 22x1.5	10.0	38	39	27	129	<b>GZ15L</b>	400	315
	18	M 26x1.5	13.0	36	38	32	165	<b>GZ18L</b>	400	315
	22	M 30x2	17.0	42	44	36	243	<b>GZ22L</b>	250	160
	28	M 36x2	22.0	46	48	41	319	<b>GZ28L</b>	250	160
	35	M 45x2	28.0	48	52	50	449	<b>GZ35L</b>	250	160
	42	M 52x2	34.0	52	57	60	737	<b>GZ42L</b>	250	160
S <sup>4)</sup>	06	M 14x1.5	2.5	32	33	17	41	<b>GZ06S</b>	800	630
	08	M 16x1.5	4.0	33	34	19	54	<b>GZ08S</b>	800	630
	10	M 18x1.5	6.0	33	35	22	74	<b>GZ10S</b>	800	630
	12	M 20x1.5	8.0	36	38	24	95	<b>GZ12S</b>	630	630
	14	M 22x1.5	9.0	39	41	27	131	<b>GZ14S</b>	630	630
	16	M 24x1.5	11.0	39	42	30	172	<b>GZ16S</b>	630	400
	20	M 30x2	14.0	44	48	36	261	<b>GZ20S</b>	420	400
	25	M 36x2	18.0	46	53	46	477	<b>GZ25S</b>	420	400
	30	M 42x2	23.0	52	62	50	605	<b>GZ30S</b>	420	400
	38	M 52x2	30.0	52	67	60	826	<b>GZ38S</b>	420	315

<sup>1)</sup> Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, wyrób jest w aktualnej ofercie.

<sup>3)</sup> L = szereg lekki; <sup>4)</sup> S = szereg ciężki

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Informacje o zamawianiu kompletnych łączników lub uszczelnień z innych materiałów - patrz strona 17.

Przyrostki w kodzie zamawiania			
Materiał	Przyrostek oznaczający rodzaj pow. i materiał	Przykład	Standardowy materiał uszczelnienia (niepotrzebny dodatkowy przyrostek)
Stal ocynkowana, pasywacja bez chromu Cr(VI)	CF	GZ16SCF	NBR
Stal nierdzewna	71	GZ16S71	VIT

<sup>\*</sup>W zależności od żądanego materiału i pokrycia powierzchni do kodu należy dodać jeden z poniższych przyrostków.