

Datos instalación		Medidas			
BAP		M8	M10	M12	M16
Par de apriete T_{inst} [Nm]		15	30	50	90
Llave de Vaso SW		13	17	19	24
Diámetro taladro pieza a fijar (mm)		9	12	14	18
Arandela \varnothing x grosor (mm)		16x1,6	20x2	24x2,5	30x3

Distancias entre anclajes y al borde		Medidas			
BAP		M8	M10	M12	M16
Distancia entre anclajes	Scr (mm)	135	150	210	255
	Smin (mm)	50	120	100	140
Distancia al borde	Ccr (mm)	68	120	195	200
	Cmin (mm)	50	90	90	128
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	120	140	200

Cargas recomendadas		Medidas			
BAP		M8	M10	M12	M16
Cargas Recomendadas	Tracción N_{per} (K_N) ^(1,2)	3,0	7,6	9,5	11,9
	Cizalla V_{per} (K_N)	3,0	9,2	15,1	16,5

(1) Según se observa en la homologación ETA-12/0142

(2) Tiene en cuenta factores de seguridad especificados en la homologación, así como un factor de seguridad parcial de la acción de $\xi F=1,4$