



Dachblech, BxT=1200x800mm, IP42



Powering Business Worldwide™

Typ **XSPTV4-W1200D800**
Art.-Nr. **182496**

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank) (EC000744)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Dachelement (Schaltschrank) / Dach/Dachelement (Schaltschrank) (ecl@ss8.1-27-18-24-05 [ACN616008])			
Geeignet für Dachbeplankung			ja
Geeignet für Bodenbeplankung			nein
Breite		mm	1107
Höhe		mm	89
Tiefe		mm	682
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	1200
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	800
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035
Mit Entlüftung			ja
Mit Kabeldurchführung			nein
Geeignet für Außenaufstellung			nein