



Beschrijving:

Verrijdbare rekken 1030 x 1405 mm uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig, voorzien van 9 inhaakrails voor 61 stapelbakken PS en drie gatenpanelen voor het opbergen van gereedschap, licht

- aan beide zijden voorzien van 61 stapelbakken uit polystyreen en drie gatenpanelen voor het opbergen van gereedschap (zie gatenpanelentoebehoren)
- verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodem en handgreep voor eenvoudige hantering
- 2 zwenkwieltjes met blokkering en 2 vaste wieltjes - max. draagkracht 750 kg
- gepoedercoat
- stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
- met 9 inhaakrails - 1016 mm breed
- Draagkracht 40 kg per inhaakrail
- Uitrusting stapelbakken: 18 x PS grootte 1 groen, 27 x PS grootte 2 geel, 12 x PS grootte 3 blauw, 4 x PS grootte 4 rood
- Gatenpanelen uit stabiele staalplaat - breedte 962 mm x hoogte 418 mm
- b = breedte = 1030 mm h = hoogte = 1405 mm
- Op de foto wordt een toepassingsvoorbeeld getoond.

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	783090
GTIN	4007228783094
Douanetarief	94032080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Gewicht (kg)	52,63

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Brutogewicht VE kg	52,63
--------------------	--------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------