


Muszaki adatok 783150

Gurulóállvány, kétoldalas, felszerelés nélküli

porfestett, világosszürke, 1030x1405 mm

- felszerelés nélkül, mindkét oldal használható
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- eros, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 18 akasztóléccel - 1016 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- akasztóléccenként elhelyezhető tárolódobozok max. száma: 9 db 1-es méretű PS/PP, 9 db 2-es méretű PS/PP, 6 db 3-as méretű PS/PP, 4 db 4-es méretű PS/PP
- szé=szélesség=1030 mm ma=magasság=1405 mm



EAN	4007228783155
KE	1
Minimális rendelési	1
Raklap bruttó tömege, kg	0
Rendelési egység	Darab
Szélesség	1030
Gyártó	hünersdorff
Darab / réteg	0
Magasság	1405
Raklap magassága	0
Raklap szélessége	0
nettó, kg	45,95
Urtartalom m³	0
Kartonok összesen	0
Rétegek száma	0
Raklap hossza	0
szín	világos szürke
Mélység	0
Kartonok száma rétegenként	0
bruttó, kg	45,95
Darab / raklap, ill. láda	0
KE bruttó tömege, kg	45,95
Zacskó/karton	0